

Link do produktu: <https://www.lucydesign.pl/odplyw-push-to-open-3-12-z-syfonem-1-komorowy-zloty-do-granitu-save-space-przycisk-okragly-zloty-p-1240.html>



Odpiływ PUSH TO OPEN 3 1/2" z syfonem 1-komorowy złoty do granitu, save space, przycisk okrągły złoty

Cena	349,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	13GR3(14G)-P2A-PG1
Kod producenta	13GR3(14G)-P2A-PG1
Kod EAN	5904310992169
Producent	QUADRON

Opis produktu

Odpiływ syfon **PUSH-2-OPEN** do zlewozmywaków z granitu **3,5" cala** duże sito wykonane w technologii **PVD** złoty. Przeznaczenie: zlewozmywak **1 komora z ociekaczem** lub **1 komora bez ociekacza**. Syfon odpiływ pasuje do zlewozmywaków granitowych.

KOMPLETNY SYFON / ODPŁYW. PODŁĄCZENIE POD ZMYWARKĘ / PRALKĘ.



Odporne na temperaturę
Zaprojektowano je tak, by były odporne na wysoką temperaturę. Warunkiem jest pozostawienie gorącego naczynia na krótki czas.



Odporne na „chemię domową”
Powierzchnia naszych zlewozmywaków odporna jest na środki czyszczące do użytku kuchennego (bez mikro-granulek, kwasów i chloru).



Higieniczne
Do produkcji wykorzystujemy małe cząstki granitu, dzięki czemu uzyskujemy niezwykle gładką i jednolitą, a przez to bardzo higieniczną powierzchnię, którą łatwo utrzymać w czystości.




Odporne na uderzenia
Wysoką odporność na uderzenia uzyskujemy dzięki jakości żywic wykorzystanych do produkcji zlewozmywaków.



Odporne na powstawanie plam
Dzięki gładkiej powierzchni cząsteczki brudu nie przylegają do struktury powierzchni, pozostawiając zlewozmywak idealnie czystym po umyciu zabrudzeń wodą.




Odporne na zarysowania
Nasze zlewozmywaki są wykonane z wyjątkowo trwałego materiału odpornego na ścieranie i zarysowania.



Technologia PVD - biżuteria w kuchni

Powierzchnia odpływu ze stali szlachetnej **SteelQ** została uszlachetniona metodą naparowywania gazowego **PVD**. Jest to obecnie najtrwalsza powłoka, której metoda polega na umieszczeniu baterii kuchennej w komorze próżniowej i nanoszeniu pod ciśnieniem rozpylonych cząsteczek innych metali (azotków cyrkonu, tytanu, chromu).

Metoda **PVD** jest zdecydowanie bardziej kosztowna od tradycyjnych sposobów nanoszenia powłok dlatego **stosowana jest również przez ceniących sobie wysoką jakość, renomowanych producentów zegarków i uznane firmy jubilerskie na świecie przy pozłacaniu.**



Zdrowe & przyjazne dla środowiska

Powierzchnia ze stali szlachetnej **SteelQ** dzięki technologii **PVD** została uszlachetniona głównie z myślą o higienie, tak aby chronić zdrowie naszych konsumentów i unikać rozwoju drobnoustrojów. Jednocześnie nasze produkty są tak zaprojektowane, aby resztki jedzenia lub brudu nie gromadziły się a czyszczenie było szybkie i efektywne – utrzymanie czystości to podstawa.